

HOLEX**Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas, Tipas: 10/12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

Paprasta konstrukcija.

Su kūgiu DIN 238

Paskirtis:

Labiausiai tinka rankiniams gręžtuvams.

Tvirtinimui ant įstatomų kotų Nr. 342300 – 342887 arba tiesiai ant staklių suklio.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0 - 10 mm
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	12,065 mm
Gręžimo patrono kūgis	B 12
Išorinis Ø	34,3 mm
Užveržto patrono ilgis	79,4 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas