

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 16/1,5Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	6 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Varžtas	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	10,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 12

279815 12

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500