



Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2412



Užsakymo data

Užsakymo numeris

079171 W2412

GTIN

7322590052553

Produktų klasė

03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

· **Gerai subalansuotas ir ergonomiškas.**

Paskirtis:

Tinka sunkiai prieinamoms ir siauroms vietoms.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Aukštis

178 mm

Įrankių laikiklio pavaros profilis

□

Sūkių momento ribos

100 - 300 Nm

Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Svoris	1,4 kg
Ilgis	113 mm
maksimalus oro poreikis	780 l/min
Darbinis triukšmas	88 dB(A)
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M16
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	7400 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	5,6 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	W2412
Konstrukcija	Pistoletas
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvai