

Waldmann **LED šviestuvas su lupa ESD modelis, Lęšio Ø: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491525 160
GTIN	4013330014568
Produktų klasė	49A

**Aprašymas****Modelis:**

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis Ø 153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Unikaliai lankstūs ir subalansuoti apšvietimo strypai (aliuminis) su dideliu veikimo diapazonu. Uždara konstrukcija vartotojo apsaugai ir integruota technika.

- **Nesibraizantis stiklinis lęšis**
- **3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.**
- **Apšvietimas: 48 didelio našumo LED lemputės, energijos suvartojimas tik 16 W. maks. apšvietimo intensyvumas 7503 lx, tolygiai pritemdomas. Šviesos charakteristikai įtaką gali daryti trijų pakopų jungiklis. LED lemputės veikia iki 50000 val.**
- **Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Puikus spalvų atpažinimas ir geras kontrastas.**
- **Dėl specialios dangos tinka ESD darbo vietoms.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su maitinimo bloku 100 - 240 V, 50/60 Hz, lęšio gaubtu, prisukimo flanšu, cokoliu.

**Priedai pasirinktinai:**

Gnybtas tvirtinimui prie stalo 491670 dyd. ESD

**Pastaba:**

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

**Techninis aprašymas**

Išnešimas	1356 mm
-----------	---------

Didinimas (x kartų)	1,9
Šarnyrinės svirties ilgis A	500 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	484 mm
Galvos Ø	250 mm
Lęšio Ø	153 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	apie 4000 K
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

---

## Priedai

Stalinis gnybtas šviestuvui Nr. 491521 / 1494 / 1496 Tipas  
REG

491670 REG