

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**ER cangė HP, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 26mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309379 26     |
| GTIN             | 2050001766298 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

**Techninis aprašymas**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 26 mm       |
| Laikiklis                   | ER 40       |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤2 µm       |
| Tipas                       | 472 E       |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Išorinis Ø D    | 41 mm             |
| Bendras ilgis L | 46 mm             |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |