

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130400 M27
GTIN	4062406088552
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	81 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Kiaurymės Ø	24 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 352
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio dydis	M27
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka
INOX <900 N/mm ²	tinka
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka
Ti >850 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka