

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130430 M24
GTIN	4062406089382
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.
Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 18 mmKoto kvadratas \square : 14,5 mmKiaurymės \varnothing : 21 mm**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Kiaurymės \varnothing	21 mm
Norma	DIN 352
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio \varnothing	24 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	3 mm

Sriegio gylis	72 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio dydis	M24
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka