

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130430 M20
GTIN	4062406089375
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 95 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mmKoto kvadratas \square : 12 mmKiaurymės \varnothing : 17,5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	60 mm
Norma	DIN 352
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio \varnothing	20 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	95 mm
Sriegio tipas	M
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio dydis	M20
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka