

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130430 M30
GTIN	4062406089412
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto $\varnothing D_s$: 22 mmKoto kvadratas \square : 18 mmKiaurymės \varnothing : 26,5 mm**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 352
Sriegio gylis	90 mm
Koto kvadratas \square	18 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Kiaurymės Ø	26,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio Ø	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio dydis	M30
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka