

**Garant****Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130430 M27
GTIN	4062406089399
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegiklis, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 20 mmKoto kvadratas  $\square$ : 16 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 24 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	81 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Koto kvadratas $\square$	16 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Sriegio tipas	M

Norma	DIN 352
Kiaurymės Ø	24 mm
Sriegio Ø	27 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M27
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka