

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130410 M22
GTIN	4062406088583
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	19,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	22 mm
Sriegio gylis	66 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio žingsnis	2,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	14,5 mm
Norma	DIN 352
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio dydis	M22
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka