



Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTflex (CER), sriegis M14, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566312 40 |
| GTIN | 4027497550579 |
| Produktų klasė | 53L |

Aprašymas

Modelis:

Pjautuvo formos plokštelės (patentuotos) spinduliu sujungtos su tvirta GFK šerdimi. Dėl **konstrukcijos be lėkštelės** išgaunamas **didelis plokštelių išsikišimas**. Storas dangos sluoksnis. M14 srieginis įtvaras, **tvirtinimo veržlė nereikalinga**.

Keraminiai grūduliai (CER) su aktyvių šlifavimo savybių dengiamuoju rišikliu darbui **sunkiomis sąlygomis**.

Paskirtis:

Skirta darbui **sunkiai prieinamose vietose**, kontūriniam šlifavimui ir **kampinių suvirinimo siūlių šlifavimui**. Plati išsikišusi plokštelės dalis užtikrina **minkštą šlifavimą**.

Techninis aprašymas

| | |
|------------|--|
| Forma | gręžimas su įkypu išėjimu $\leq 7^\circ$ |
| Grūdėtumas | 40 |
| Disko Ø | 115 mm |
| Serija | SLTflex |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 115 mm |
| Sriegis | M14 |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |