

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-Co8 Nr. 114550 dėžutėje, TiAlN, Tipas: 1-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	115370 1-10
GTIN	4062406089870
Produktų klasė	11B

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Kotas	Cilindrinis kotas
Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5

Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338 Tipas 1-10	115470 1-10