

**Garant****Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-Co8 Nr. 114550, rinkinys papildymui, TiAlN,  
Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

**atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.**

Viršūnės forma C.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 19

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

**Techninis aprašymas**

Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolerancija Nominalusis Ø	h8

Smailas kampas	135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralinis gražtas HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1

Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3