

Garant**Pritaikymo plokštė XPENT uždedamoms lūpoms paslanki, Kai lūpų plotis b: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361297 125
GTIN	4062406090289
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintas ir šlifluotas. Su tvirtinimo varžtais.

Privalumai:

Visi GARANT arba Allmatic NC spaustuvai gali būti naudojami su XPENT uždedamomis ir keičiamomis plokštelėmis.

Paskirtis:

XPENT uždedamų lūpų tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 361123 iki 361134.

Techninis aprašymas

Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Serija	Xpent
Aukštis h	18 mm
Ilgis l	83 mm
Produkto rūšis	Adapterio plokštelė