

Garant**Uždedamos lūpos apatinis užspaudimo kumštelis, Tipui: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361136 125
GTIN	4062406090340
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta ir šlifluota

Paskirtis:

Spaudimo žemyn sistema kartu su atramine plokšte Nr. 361161 ir antgaliais Nr. 361162. Optimalu 6-briaunų apdirbimui. Šoninis, nes ruošinys ištraukiamas žemyn arba ant atraminės plokštės. Galimas atramos aukštis 5, 10 ir 15 mm

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis h	45 mm
Žiaunų plotis b	125 mm
Žiaunų ilgis l	68,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent1-2
Antgalių griovelių skaičius	5
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

