

Garant**Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 80M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 80M
GTIN	4062406090500
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
- Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
- Automatizavimo sąsaja.
- Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
- Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Lengva ir patogų valdyti.
- Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
- Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
- Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
- Užspaudimo briauna spaustukams.
- Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, **suklio dangtis Nr. 363083**.

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081

80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Techninis aprašymas

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xtric 80
L	220 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	25 kN
P	80 mm
Serija	Xtric
Svoris	4 kg
maksimalus sukimo momentas	85 Nm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
Raktų dydžių matmenys	10 mm
Užspaudimo ribos S1	0 - 126 mm
Užspaudimo ribos S2	74 - 194 mm
Aukštis H	40 mm
Išilginis griovelis	20 mm
Žingsnis apačioje	52 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 10 mm	363075 10
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 5 mm	363075 5
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 22C mm	363075 22C
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642229 10

Suklio veržlė, slystanti dešinèn Tipas 80	363099 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 15 mm	363075 15
Uždedama lūpa su danga System LANG Tipui 80	363022 80
Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui ZS tipas / užspaudimo elemento Ø 120 mm	363080 120
Suklio veržlė, slystanti kairèn Tipas 80	363098 80
Suklio veržlė, slystanti dešinèn Tipas 80	363097 80
Viršutinė standartinė lūpa su danga Tipui 80	363014 80
Uždedama lūpa System LANG sumažinto pločio Tipui 40C	363030 40C
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 120S	363034 120S
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 120A	363034 120A
Lygiavimo ir užspaudimo juostelių rinkinys Xtric Tipas 80	363102 80
Suklio guoliai sukomplektuoti Tipas 80/220	363008 80/220
Viršutinė standartinė lūpa, mažesnio pločio Tipui 40C	363026 40C
Dinamometrinis raktassu perjungiamo terksle Maksimalus sukimo momentas 120 Nm	656050 120
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 20 mm	363075 20
Spaustukas Tipas 80	363081 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 7 mm	363075 7
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 80	363010 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 20C mm	363075 20C
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 22 mm	363075 22
Uždedama lūpa System LANG Tipui 80	363018 80
Atsarginis suklys, skirtas XTRIC Tipas 80M	363084 80M