


**Garant****Viršutinė standartinė lūpa, mažesnio pločio, Tipui: 40C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363026 40C
GTIN	4062406090562
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Žiaunų plotis b: 40 mm

$b_1$ : 80 mm

Žiaunų aukštis h: 28 mm

Aukštis  $h_1$ : 3 mm

Aukštis  $h_2$ : 13 mm

Žiaunų ilgis l: 50 mm

**Techninis aprašymas**

$b_1$	80 mm
Žiaunų aukštis h	28 mm
Ilgis $l_1$	3 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xtric 80
Žiaunų plotis b	40 mm
Žiaunų ilgis l	50 mm
Aukštis $h_1$	3 mm

Aukštis h <sub>2</sub>	13 mm
Svoris	0,35 kg
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai