



## Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313755 210
GTIN	2050001929785
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvai ir kumšteliai

Ilgis L: 102 mm

Plotis B: 35 mm

Aukštis H: 40 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 20 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 25 mm

Griovelio plotis D: 14 mm

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių b	25 mm
---------------------------	-------

Ilgis L	102 mm
Griovelio plotis D	14 mm
Plotis B	35 mm
Aukštis H	40 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Atstumas tarp kiaurymių a	20 mm
tinka griebtuvams	210 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos