

**FAHRION®**  
FAHRION®**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo  
kiaurymės Ø: 24mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329555 24     |
| GTIN             | 4045197724809 |
| Produktų klasė   | 34D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Standartas:****DIN 6343****Tikslumas:**

**Bendraaiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**  
Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

**Techninis aprašymas**

|              |              |
|--------------|--------------|
| A            | 73 mm        |
| Kampas α     | 15 laipsniai |
| F            | 66 mm        |
| K            | 84 mm        |
| Užspaudimo Ø | 24 mm        |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 110 mm            |
| Tipas           | 185 E             |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |