



## Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313415 165
GTIN	2050001929471
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

SchUNK, RöhM ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

### Techninis aprašymas

Plotis B	40 mm
Aukštis H	60 mm
Ilgis L	70 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Griovelio plotis D	17 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	22 mm

tinka griebtuvams	165 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos