



## Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313715 165    |
| GTIN             | 2050001929686 |
| Produktų klasė   | 33T           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

SchUNK, RöhM ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

### Techninis aprašymas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Aukštis H                 | 32 mm  |
| tinka griebtuvams         | 165 mm |
| Griovelio plotis D        | 12 mm  |
| Ilgis L                   | 72 mm  |
| Plotis B                  | 32 mm  |
| Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Sriegiams DIN 912          | M10   |
| Atstumas tarp kiaurymių a  | 15 mm   |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Produkto rūšis             | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos        |