



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir baziniais ir kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 315/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313137 315/6
GTIN	2050001928924
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki Ø 315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai Ø.

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu bazinių ir kietų keičiamų kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Priedų spalvinis žymėjimas: Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai

Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais: 14 - 333 mm

Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais: 95 - 326 mm

Vieno kumštelio užspaudimo eiga S: 9,9 mm

Išorinis Ø A: 323 mm

Pralaidumas E: 92 mm

Centravimo kūgio Ø B: 106,39 mm

Techninis aprašymas

Pralaidumas E	92 mm
Centravimo kūgio Ø B	106,39 mm
Tipas	315
Svoris	62,1 kg
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	14 - 333 mm
maksimalus sūkių skaičius	3400 min ⁻¹
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	9,9 mm
Išorinis Ø A	323 mm
Atraminių varžtų dydis	M12
Atraminių varžtų skaičius	4
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	95 - 326 mm
Kūginis laikiklis	6
Rakto vidinis šešiabriaunis K	16 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313210 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. tiesūs dantys Tinka griebtuvams 315

313207 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. skersiniai dantys Tinka griebtuvams 315

313205 315

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai Tinka griebtuvams 315

313200 315

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313250 315