



Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313755 250
GTIN	2050002054448
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvai ir kumšteliai

Ilgis L: 125 mm

Plotis B: 42 mm

Aukštis H: 40 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 30 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 30 mm

Griovelio plotis D: 16 mm

Techninis aprašymas

Aukštis H	40 mm
-----------	-------

Ilgis L	125 mm
tinka griebtuvams	250 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	30 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	30 mm
Plotis B	42 mm
Griovelio plotis D	16 mm
Sriegiams DIN 912	M12
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos