




## Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. skersiniai dantys, Tinka griebtuvams: 250



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313205 250    |
| GTIN             | 2050001928962 |
| Produktų klasė   | 33T           |

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.

#### Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

### Techninis aprašymas

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Griovelio plotis A  | 20 mm  |
| Ilgis L             | 110 mm |
| tinka griebtuvams   | 250 mm |
| Liežuvėlio plotis D | 12 mm  |
| Plotis B            | 26 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Atstumas tarp kiaurymių b  | 40 mm  |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai   |
| Produkto rūšis             | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai            |