

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 8,9mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|------------|
| Užsakymo numeris | 122690 8,9 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. **Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija** užtikrina **didelį darbo produktyvumą**. Didelio produktyvumo naujos kartos **inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui**.

Privalumai:

Našiam ketaus gręžimui. **Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI)**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Norma | DIN 6537 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 47,7 mm |
| Bendras ilgis L | 103 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D_c | 8,9 mm |
| Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm ² | 0,29 mm/aps, |
| Koto Ø D_s | 10 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 6xD |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | balta |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ketus | tinka | 110 m/min | K |
| GGG | tinka | 90 m/min | K |
| GJS, ADI >800 N/mm ² | tinka | 70 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |