

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,1mm**

**Užsakymo data**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Užsakymo numeris | 122690 6,1 |
| GTIN             |            |
| Produktų klasė   | 11E        |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**3 kreipiančiosios briaunos** užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. **Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija** užtikrina **didelį darbo produktyvumą**. Didelio produktyvumo naujos kartos **inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui**.

**Privalumai:**

Našiam ketaus gręžimui. **Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI)**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 6,1 mm       |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| Norma   | DIN 6537     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 53 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>               | 0,22 mm/aps, |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 43,9 mm      |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 8 mm         |
| Bendras ilgis L   | 91 mm        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | TiAlN              |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | balta              |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ketus                           | tinka     | 110 m/min      | K         |
| GGG                             | tinka     | 90 m/min       | K         |
| GJS, ADI >800 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 70 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka     |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka     |                |           |

### Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |