

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 9,1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122690 9,1
GTIN	
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**3 kreipiančiosios briaunos** užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. **Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija** užtikrina **didelį darbo produktyvumą**. Didelio produktyvumo naujos kartos **inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui**.

**Privalumai:**

Našiam ketaus gręžimui. **Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI)**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	47,4 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,29 mm/aps,
Nominalusis Ø $D_c$	9,1 mm
Norma	DIN 6537
Bendras ilgis L	103 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus	tinka	110 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
GJS, ADI >800 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB