



Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt., Tinka griebtuvams: 400



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313210 400 |
| GTIN | 2050001929082 |
| Produktų klasė | 33T |

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Prisukimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Galima naudoti kaip tekinimo ar gręžimo kumštelių kartu su baziniais kumšteliais.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

- **Papildomai įsigytus keičiamus ir pakopinius kumštelių patrone reikia nušlifuoti, siekiant tolygios eigos.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------|
| tinka griebtuvams | 400 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm |
| Plotis B | 45 mm |
| Griovelio plotis D | 18 mm |
| Ilgis L | 130 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Liežuvėlio ilgis A | 30 mm |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |