

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122690 6,3
GTIN	
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. **Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija** užtikrina **didelį darbo produktyvumą**. Didelio produktyvumo naujos kartos **inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui**.

Privalumai:

Našiam ketaus gręžimui. **Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI)**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm ²	0,22 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Bendras ilgis L	91 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	DIN 6537
Nominalusis Ø D _c	6,3 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	43,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus	tinka	110 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
GJS, ADI >800 N/mm ²	tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE