

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122690 3,7
GTIN	
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**3 kreipiančiosios briaunos** užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. **Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija** užtikrina **didelį darbo produktyvumą**. Didelio produktyvumo naujos kartos **inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui**.

**Privalumai:**

Našiam ketaus gręžimui. **Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI)**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122690 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	DIN 6537
Koto tolerancija	h6
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3,7 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	22,5 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus	tinka	110 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
GJS, ADI >800 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE