



Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313755 315
GTIN	2050001929808
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvai ir kumšteliai

Ilgis L: 145 mm

Plotis B: 50 mm

Aukštis H: 50 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 30 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 30 mm

Griovelio plotis D: 18 mm

Techninis aprašymas

Griovelio plotis D	18 mm
--------------------	-------

Aukštis H	50 mm
Plotis B	50 mm
Ilgis L	145 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	30 mm
tinka griebtuvams	315 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	30 mm
Sriegiams DIN 912	M14
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos