



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S-plus 2.0 su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313115 250
GTIN	2050001928726
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

- **Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.**
- **Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.**
- **Modulinė apsauginių įvorių sistema.**
- **Greitas keitimas.**
- **Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki \varnothing 315 mm.**
- **Didelė kiaurymė (matmuo E!).**
- **Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.**
- **Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.**
- **Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.**
- **Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai \varnothing .**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Užgrūdintas, ypač standus, poliruotas griebtuvo korpusas.

Baziniai kumšteliai su įkypais dantukais.

Specialus formavimas skečiamąja briauna.

Mygtukas kumštelių pakeitimui.

Apsauginis kumštelių fiksatorius (3-trigubas – išskyrus dyd. 400).

Bazinių kumštelių pradinės padėties fiksatorius.

Veikia su šešiabriaune jungtimi.

Paskirtis:

Staklėms su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Techninis aprašymas

Svoris	28,8 kg
Centravimo Ø B	235 mm
Tipas	250
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	7,7 mm
Rakto vidinis šešiabriaunis K	16 mm
Pralaidumas E	62 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	92 - 252 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	10 - 250 mm
Išorinis Ø A	256 mm
Griebtuvo aukštis D	98 mm
maksimalus sūkių skaičius	4200 min ⁻¹
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 250

313205 250

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersni dantukai Tinka griebtuvams 250

313200 250

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 250

313250 250

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 250

313210 250

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 250

313207 250