



Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt. tiesūs dantys, Tinka griebtuvams: 250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313227 250
GTIN	2050001929211
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Dantukai užgrūdinti ir nušlifuoti.

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekimo staklėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45, termiškai pagerintas

Tinka:

Schunk pleištiniai tekimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekimo griebtuvams.

Pastaba:

- **Papildomai įsigytus keičiamus ir pakopinius kumštelius patrone reikia nušlifuoti, siekiant tolygios eigos.**
- **Norint pritaikyti kumštelių tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą.**

Techninis aprašymas

Ilgis L	99 mm
---------	-------

Aukštis H	84 mm
tinka griebtuvams	250 mm
Plotis B	26 mm
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvo kumšteliai