

Garant**ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309621 32
GTIN	4062406093464
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Vidinė užveržimo veržlė ir išorinis sriegis. **Su grioveliais.**

Tinka:

ER cangė su vidiniu sriegiu.

Priedai pasirinktinai:

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	40 mm
Sriegis	M40×1,5
skirta ER	32 mm
maksimalus užveržimo momentas	70 Nm

Bendras ilgis L	17,5 mm
Rakto dydis SW	32 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė