

Garant**ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309621 40
GTIN	4062406093471
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Vidinė užveržimo veržlė ir išorinis sriegis. **Su grioveliais.**

Tinka:

ER cangė su vidiniu sriegiu.

Priedai pasirinktinai:

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25. Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	20 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Sriegis	M50×1,5
skirta ER	40 mm

maksimalus užveržimo momentas	120 Nm
tinkamas kabinis raktas Nr. 628400.	45/50
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė