

Garant**ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309621 16
GTIN	4062406093440
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Vidinė užveržimo veržlė ir išorinis sriegis. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

ER cangė su vidiniu sriegiu.

Priedai pasirinktinai:

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	40 Nm
skirta ER	16 mm
Sriegis	M24×1
Išorinis Ø D	24 mm

Bendras ilgis L	11 mm
Rakto dydis SW	19 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė