



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S-plus 2.0 su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 400



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313115 400 |
| GTIN | 2050001928740 |
| Produktų klasė | 33U |

Aprašymas

Modelis:

- **Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.**
- **Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.**
- **Modulinė apsauginių įvorių sistema.**
- **Greitas keitimas.**
- **Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki Ø 315 mm.**
- **Didelė kiaurymė (matmuo E!).**
- **Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.**
- **Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.**
- **Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.**
- **Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai Ø.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Užgrūdintas, ypač standus, poliruotas griebtuvo korpusas.

Baziniai kumšteliai su įkypais dantukais.

Specialus formavimas skečiamąja briauna.

Mygtukas kumštelių pakeitimui.

Apsauginis kumštelių fiksatorius (3-trigubas – išskyrus dyd. 400).

Bazinių kumštelių pradinės padėties fiksatorius.

Veikia su šešiabriaune jungtimi.

Paskirtis:

Staklėms su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--|
| Tipas | 400 |
| Pralaidumas E | 102 mm |
| Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 20 - 408 mm |
| Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 12 mm |
| Griebtuvo aukštis D | 124 mm |
| Rakto vidinis šešiabriaunis K | 19 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 2200 min ⁻¹ |
| Centravimo Ø B | 380 mm |
| Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 137 - 408 mm |
| Svoris | 99 kg |
| Išorinis Ø A | 408 mm |
| Serija | ROTA-S plus |
| Norma | DIN 702-4 |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |

Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 400

313200 400

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 400

313207 400

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 400

313205 400

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 400

313210 400