

FAHRION®
FAHRION®**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo
kiaurymės Ø: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329555 16 |
| GTIN | 4045197724724 |
| Produktų klasė | 34D |

Aprašymas**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:**DIN 6343****Tikslumas:**

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**
Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|--------------|
| A | 73 mm |
| K | 84 mm |
| Kampas α | 15 laipsniai |
| F | 66 mm |
| Užspaudimo Ø | 16 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Tipas | 185 E |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |