

**CNMM 1204XR, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 1204XR PR015S Kietlydinys: PR015S
Drožlialaužis: SX
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Kietlydinys	PR015S
Drožlialaužis	SX
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 1204XR
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Atraminė plokštelė	259031 15
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui