

**CNMM 1204XL, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 1204XL PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: SX

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PR005S
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	SX
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 1204XL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Atraminė plokštelė	259031 15
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui