

**CNMM 1204XL, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 1204XL PR015S Kietlydinys: PR015S  
Drožlialaužis: SX  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma $f$	0,15 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SX
Kietlydinys	PR015S

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 1204XL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Atraminė plokštelė	259031 15
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui