

**FRANKEN****Lenta, Tipas: 10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 974540 10     |
| GTIN             | 4016946211444 |
| Produktų klasė   | 930           |

**Aprašymas****Modelis:**

Reguliuojamo aukščio lenta **magnetinė** ir **skirta rašymui**. Greitojo keitimo įrankių laikiklis visiems populiariausiems Flipchart blokams. Su patogiu padėklų. Lengvas surinkimas be įrankių.

**Stacionari** pastatoma lenta. Tvirtas trikojis stovas, sulankstomas ir lengvai transportuojamas.

**Spalva:**

žydra

**Techninis aprašymas**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| reguliuojamo aukščio      | taip                        |
| Pagrindo plotis           | 675 mm                      |
| Aukščio reguliavimo ribos | 1100 - 1880 mm              |
| Surinkimo situacija       | Plastikinis trikojis stovas |
| Tipas                     | 10                          |
| Lentos plotis             | 670 mm                      |
| Pagrindo gylis            | 580 mm                      |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lentos aukštis       | 950 mm          |
| Svoris               | 7,2 kg          |
| Aukštis              | 1880 mm         |
| su rašiklių rinkiniu | ne              |
| Produkto rūšis       | Pastatoma lenta |