

FRANKEN**Lenta, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	974540 20
GTIN	4016946211451
Produktų klasė	930

Aprašymas**Modelis:**

Reguliuojamo aukščio lenta **magnetinė ir skirta rašymui**. Greitojo keitimo įrankių laikiklis visiems populiariausiems Flipchart blokams. Su patogiu padėklų. Lengvas surinkimas be įrankių. **Mobili** pastatoma lenta. Stiklo pluoštu sustiprinta apvali plastikinė koja su 5 fiksuojamais ratukais ir 2 šoniniais porankiais.

Spalva:

žydra

Techninis aprašymas

Ratukų skaičius	5
Surinkimo situacija	Plastikinis stovas su 5 ratukais
Lentos aukštis	950 mm
Lentos plotis	670 mm
Atraminės kojos medžiaga	stiklo pluoštu armuotas plastikas
Svoris	10 kg

Pagrindo plotis	625 mm
reguliuojamo aukščio	taip
Tipas	20
Aukštis	1950 mm
Pagrindo gylis	575 mm
su rašiklių rinkiniu	ne
Aukščio reguliavimo ribos	1800 - 1950 mm
Produkto rūšis	Pastatoma lenta