

Segtuvų spinta, Plotis: 800 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

974220 800

GTIN

2050002049659

Produktų klasė

91Q

Aprašymas

Modelis:

Medinė spinta su sukamomis durelėmis ir 4 metalinėmis lentynomis, 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm, gaunamas 5 segtuvų aukštis. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su lanko formos rankenomis. Plieninis 30 mm aukščio cokolis su aukščio reguliavimo varžtais. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Spalva:

iš medienos su metalo pilkumo melamino danga. **Cokolis** metalo pilkumo, **dažytas miltelinio būdu**.

Reguliuojamas aukštis kas: 32 mm

Aukštis: 1931 mm

Plotis: 800 mm

Gylis: 450 mm

Naud. aukštis: 1851 mm

Lentynų skaičius: 4

Svoris: 113 kg

Techninis aprašymas

Plotis

800 mm

Aukštis	1931 mm
Gylis	450 mm
Naud. aukštis	1851 mm
Svoris	113 kg
Lentynų skaičius	4
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Produkto rūšis	Biuro spinta