

Spintelė su stumdomomis durimis, Plotis: 1200 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974210 1200
GTIN	2050002049635
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

Modelis:

Medinė spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir 2 lentynomis (nuo vidurinės sienelės kairėje arba dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su lanko formos rankenomis. Plieninis 30 mm aukščio cokolis su aukščio reguliavimo varžtais. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Spalva:

iš medienos su metalo pilkumo melamino danga. **Cokolis** metalo pilkumo, **dažytas miltelinio būdu**.

Reguliuojamas aukštis kas: 32 mm

Aukštis: 779 mm

Plotis: 1200 mm

Gylis: 450 mm

Naud. aukštis: 705 mm

Lentynų skaičius: 2

Techninis aprašymas

Plotis	1200 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Korpuso paviršius	Mediena
Lentynų skaičius	2

rankenos spalva	metalo pilkumo
Naud. aukštis	705 mm
su cokoliu	taip
Rankenos forma	Lanko formos rankena
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne
kodus galima pasikeisti	ne
Cokolio medžiaga	Lakštinis plienas
Gylis	450 mm
Cokolio aukštis	30 mm
Aukštis	779 mm
Priekinių dalių spalva	metalo pilkumo
Cokolio spalva	metalo pilkumo
Korpuso spalva	metalo pilkumo
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Produkto rūšis	Biuro spinta