

Uždedama spintelė su stumdomomis durimis, Plotis: 1200 mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 974215 1200 |
| GTIN | 2050002049642 |
| Produktų klasė | 91Q |

Aprašymas**Modelis:**

Medinė uždedama spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir 4 medinėmis lentynomis (2 kairėje ir 2 dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su lanko formos rankenomis. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Tinka:

Spintelė Nr. 974210 dyd. 1200.

Spalva:

iš medienos su metalo pilkumo melamino danga.

Reguliuojamas aukštis kas: 32 mm

Aukštis: 1152 mm

Plotis: 1200 mm

Gylis: 450 mm

Naud. aukštis: 1102 mm

Lentynų skaičius: 4

Svoris: 98 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--------|-------|
| Svoris | 98 kg |
|--------|-------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Lentynų skaičius | 4 |
| Plotis | 1200 mm |
| Gylis | 450 mm |
| Naud. aukštis | 1102 mm |
| Aukštis | 1152 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 32 mm |
| Produkto rūšis | Biuro spinta |