



## Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 250/6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Produktų klasė	33U

### Aprašymas

#### Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki  $\varnothing$  315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai  $\varnothing$ .

#### Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

**Tiekimo sudėtis:**

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

**Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 313200 - 313350.

## Techninis aprašymas

Tipas	250
Atraminių varžtų skaičius	4
Išorinis $\varnothing$ A	256 mm
Kūginis laikiklis	6
Centravimo kūgio $\varnothing$ B	106,39 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	7,7 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	10 - 250 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	92 - 252 mm
Pralaidumas E	62 mm
maksimalus sūkių skaičius	4200 min <sup>-1</sup>
Svoris	33,2 kg
Atraminių varžtų dydis	M12
Rakto vidinis šešiabriaunis K	16 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

## Priedai

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 250

313210 250

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 250

313205 250

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 250

313250 250

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 250

313200 250

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 250

313207 250