

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION

## Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 9mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329555 9      |
| GTIN             | 4045197724656 |
| Produktų klasė   | 34D           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

#### Standartas:

**DIN 6343**

#### Tikslumas:

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**  
 Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

### Techninis aprašymas

|              |              |
|--------------|--------------|
| Užspaudimo Ø | 9 mm         |
| K            | 84 mm        |
| F            | 66 mm        |
| A            | 73 mm        |
| Kampas α     | 15 laipsniai |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 110 mm            |
| Tipas           | 185 E             |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |