



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S-plus 2.0 su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313115 160
GTIN	2050001928702
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki \varnothing 315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai \varnothing .

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Užgrūdintas, ypač standus, poliruotas griebtuvo korpusas.

Baziniai kumšteliai su įkypais dantukais.

Specialus formavimas skečiamąja briauna.

Mygtukas kumštelių pakeitimui.

Apsauginis kumštelių fiksatorius (3-trigubas – išskyrus dyd. 400).

Bazinių kumštelių pradinės padėties fiksatorius.

Veikia su šešiabriaune jungtimi.

Paskirtis:

Staklėms su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Techninis aprašymas

Centravimo Ø B	145 mm
maksimalus sūkių skaičius	5400 min ⁻¹
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	5 - 170 mm
Rakto vidinis šešiabriaunis K	12 mm
Pralaidumas E	42 mm
Svoris	7,9 kg
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	65 - 186 mm
Griebtuvo aukštis D	68,5 mm
Tipas	160
Išorinis Ø A	165 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	6,5 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 160

313207 160

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 160

313250 160

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersį dantukai Tinka griebtuvams 160

313200 160

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 160

313210 160

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 160

313205 160